

Druckleistungen

Serie LP 900		Einbauwerkstoff						
		① ETG-100	② C15Pb	③ GG-25	④ GGG-50	⑤ AlCuMg2	⑥ AlMgSiPb	⑦ G-AISi7Mg
ø 4 - 12		180 bar / 2'600 psi 60 bar / 850 psi				180 bar / 2'600 psi 60 bar / 850 psi		
Bohrung	Toleranz	gem. Normblatt						
	Rauheit	R _z 10 - 30µm				Zwangsverkrallung		

①②③④⑤ Temperaturbereich für Prüfdruck Test (B): -40°C bis +150°C
 ⑥⑦ Temperaturbereich für Prüfdruck Test (B): -40°C bis +100°C

Prüfdruck Test (B)
 max. zulässiger Betriebsdruck = Nenndruck